

# SAMMANFATTANDE TABELL AV CYKLERNA CA-17 PLUS

220 V - 240 V~ 50 Hz  
220 V - 230 V~ 60 Hz

| BESKRIVNING<br>CYKEL                               | NOMINELLA VÄRDEN |             |               |                          | CYKELNS<br>GRUNDPARAMETRAR            |                        |                           |                                             |                                            | STERILISERBART MATERIAL                                                                       |                    |                               |                                | OBS                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Temperatur (°C)  | Tryck (bar) | Hålltid (min) | Cykeltyp (EN 13060:2014) | Förvakuum (F=fraktionerad; S=enskilt) | Standardtorkning (min) | Total cykeltid (max last) | Max förbrukning H <sub>2</sub> O (ml/cykel) | Genomsnittlig strömförbrukning (kWh/cykel) | TYOLOGI                                                                                       | MAX TOTALVIKT (kg) | MAX TOTALVIKT FÖR BRICKA (kg) | MAX TOTALVIKT FÖR ARTIKEL (kg) |                                                                                                                                   |
| 134°C UNIVERSAL                                    | 134              | 2,10        | 4 (*)         | B                        | F                                     | 9,67                   | 32÷35                     | 550                                         | 0,75                                       | Poröst oförpackat material                                                                    | 1,00               | 0,30                          | 0,30                           | För material och instrument i samma förpackning (enkel och dubbel) rekommenderar vi att du använder konfigurationen för 3 brickor |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Poröst material i samma förpackning                                                           | 0,75               | 0,25                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Poröst material i dubbel förpackning                                                          | 0,60               | 0,20                          | 0,20                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Fast material och kablar i samma förpackning                                                  | 3,00               | 1,00                          | 0,50                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Oförpackade solida material och kablar                                                        | 6,00               | 1,20                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Solida instrument och kablar "A" i dubbel förpackning                                         | 1,50               | 0,50                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
| 134°C PRIONER                                      | 134              | 2,10        | >18           | B                        | F                                     | 9,67                   | 46÷49                     | 600                                         | 0,85                                       | Poröst oförpackat material                                                                    | 1,00               | 0,30                          | 0,30                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Poröst material i samma förpackning                                                           | 0,75               | 0,25                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Poröst material i dubbel förpackning                                                          | 0,60               | 0,20                          | 0,20                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Fast material och kablar i samma förpackning                                                  | 3,00               | 1,00                          | 0,50                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Oförpackade solida material och kablar                                                        | 6,00               | 1,20                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Solida instrument och kablar i dubbel förpackning                                             | 1,50               | 0,50                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
| 121°C UNIVERSAL                                    | 121              | 1,10        | 20            | B                        | F                                     | 9,67                   | 45÷48                     | 600                                         | 0,75                                       | Poröst oförpackat material                                                                    | 1,00               | 0,30                          | 0,30                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Poröst material i samma förpackning                                                           | 0,75               | 0,25                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Poröst material i dubbel förpackning                                                          | 0,60               | 0,20                          | 0,20                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Oförpackade solida material och kablar                                                        | 6,00               | 1,20                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Fast material och kablar i samma förpackning                                                  | 3,00               | 1,00                          | 0,50                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Solida instrument och kablar i dubbel förpackning                                             | 1,50               | 0,50                          | 0,25                           |                                                                                                                                   |
| 134°C KABLAR INTE PAKETERADE                       | 134              | 2,10        | 4 (*)         | S                        | F                                     | 3                      | 35÷38                     | 550                                         | 0,65                                       | Oförpackade instrument och kablar                                                             | 6,00               | 1,20                          | 0,50                           |                                                                                                                                   |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Oförpackade solida material och kablar                                                        | 6,00               | 1,20                          | 0,50                           |                                                                                                                                   |
| 134°C FASTA PAKETERADE ÄMNER                       | 134              | 2,10        | 4 (*)         | S                        | S                                     | 9,67                   | 26÷29                     | 350                                         | 0,55                                       | Solida instrument och kablar "B" med samma emballage                                          | 3,00               | 1,00                          | 0,25                           | Vi rekommenderar att du använder konfigurationen för 3 brickor                                                                    |
|                                                    |                  |             |               |                          |                                       |                        |                           |                                             |                                            | Oförpackade solida material och kablar "B"                                                    | 6,00               | 1,20                          | 0,50                           |                                                                                                                                   |
| XXX°C ANVÄNDARE (se anteckning)                    | 134 - 121        | 2,10 - 1,10 | 4÷30 - 20÷30  | ej tillg.                | F/S                                   | 5÷30                   | ej tillg.                 | ej tillg.                                   | ej tillg.                                  | Solida oförpackade instrument (andra laster är möjliga beroende på användarens inställningar) | ej tillg.          | ej tillg.                     | ej tillg.                      | Variabla parametrar beroende på inställningarna                                                                                   |
| HELIX/BD-TEST                                      | 134              | 2,10        | 3,5           | -                        | F                                     | 0,67                   | 20                        | -                                           | -                                          | Endast testanordningar (utan annan last)                                                      | -                  | -                             | -                              |                                                                                                                                   |
| VAKUUMTEST                                         | -                | -0,80       | -             | -                        | -                                     | -                      | 18                        | -                                           | -                                          | Vakuum kammare                                                                                | -                  | -                             | -                              |                                                                                                                                   |
| VAKUUM- + HELIX/BD-TEST (kan genomföras i sekvens) | -                | -           | -             | -                        | -                                     | -                      | 42                        | -                                           | -                                          | -                                                                                             | -                  | -                             | -                              |                                                                                                                                   |